



Характеристики

Воздушная завеса Dam с фотокаталитической технологией Kleefan, дезинфицирующая и очищающая воздух, для коммерческих и промышленных дверей



- Технология Kleefan с вентиляторами фотокаталитического дезинфицирующего действия. УФ-А лучи от долговечного светодиода воздействуют на диоксид титана реактивных форм кислорода (АФК), которые, посредством реакций окисления/восстановления, уничтожают широкий спектр патогенных микроорганизмов (вирусы и бактерии). Минерализует большинство загрязняющих веществ, присутствующих в городских районах, производимых транспортными средствами и промышленностью (NOx, SOx, COx, формальдегиды, летучие органические соединения и т. д.).
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом. По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Передняя панель с возможностью индивидуального оформления и размещения персонализированных логотипов, обозначений, элементов графического дизайна, изображений и др.
- Впускные отверстия размещены за передней панелью. Техническое обслуживание не требуется.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, настраиваемые в пределах от 0 до 15° с каждой стороны.
- ЕС центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, приводимые в движение двигателем с внешним ротором, с низким уровнем шума, с вентиляторами с очень низким уровнем потребления.
- Тип "P" с водяным теплообменником. Тип "E" с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой. Тип "A" без нагрева, только вентиляция. Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for ПК, timer, etc.)

Спецификации

50Hz

Без Нагрева		
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки
	(m ³ /h)	(m)
DAM ECM 1000 A FC	1840	2,5-3,8
DAM ECM 1500 A FC	2760	2,5-3,8
DAM ECM 2000 A FC	3680	2,5-3,8
DAM ECM 2500 A FC	4600	2,5-3,8
DAM ECM 3000 A FC	5520	2,5-3,8
DAM ECG 1000 A FC	2700	3-4,2
DAM ECG 1500 A FC	3600	3-4,2
DAM ECG 2000 A FC	5400	3-4,2
DAM ECG 2500 A FC	6300	3-4,2
DAM ECG 3000 A FC	7200	3-4,2

Электрический Нагрев			
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Мощность Электронагрева 400Вx3	Рекомендуемая Высота Установки
	(m ³ /h)	(kW)	(m)
DAM ECM 1000 E FC	1840	3/6/9	2,5-3,8
DAM ECM 1500 E FC	2760	4/8/12	2,5-3,8
DAM ECM 2000 E FC	3680	6/12/18	2,5-3,8
DAM ECM 2500 E FC	4600	6/12/18	2,5-3,8
DAM ECM 3000 E FC	5520	8/16/24	2,5-3,8
DAM ECG 1000 E FC	2700	5/10/15	3-4,2
DAM ECG 1500 E FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
DAM ECG 2000 E FC	5400	10/20/30	3-4,2
DAM ECG 2500 E FC	6300	10/20/30	3-4,2
DAM ECG 3000 E FC	7200	10/20/30	3-4,2



Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки		(kW)	(kW)
		(m)			
DAM ECM 1000 P86 FC	1720	2,5-3,8		-	
DAM ECM 1500 P86 FC	2580	2,5-3,8		-	
DAM ECM 2000 P86 FC	3440	2,5-3,8		-	
DAM ECM 2500 P86 FC	4300	2,5-3,8		-	
DAM ECM 3000 P86 FC	5160	2,5-3,8		-	
DAM ECG 1000 P86 FC	2550	3-4,2		-	
DAM ECG 1500 P86 FC	3400	3-4,2		-	
DAM ECG 2000 P86 FC	5100	3-4,2		-	
DAM ECG 2500 P86 FC	5950	3-4,2		-	
DAM ECG 3000 P86 FC	6800	3-4,2		-	
DAM ECM 1000 P64 FC	1720	2,5-3,8		-	
DAM ECM 1500 P64 FC	2580	2,5-3,8		-	
DAM ECM 2000 P64 FC	3440	2,5-3,8		-	
DAM ECM 2500 P64 FC	4300	2,5-3,8		-	
DAM ECM 3000 P64 FC	5160	2,5-3,8		-	
DAM ECG 1000 P64 FC	2550	3-4,2		-	
DAM ECG 1500 P64 FC	3400	3-4,2		-	
DAM ECG 2000 P64 FC	5100	3-4,2		-	
DAM ECG 2500 P64 FC	5950	3-4,2		-	
DAM ECG 3000 P64 FC	6800	3-4,2		-	
DAM ECM 1000 P54 FC	1720	2,5-3,8		8.74	
DAM ECM 1500 P54 FC	2580	2,5-3,8		14.71	
DAM ECM 2000 P54 FC	3440	2,5-3,8		19.13	
DAM ECM 2500 P54 FC	4300	2,5-3,8		24.95	
DAM ECM 3000 P54 FC	5160	2,5-3,8		30.54	
DAM ECG 1000 P54 FC	2550	3-4,2		11.5	
DAM ECG 1500 P54 FC	3400	3-4,2		17.86	
DAM ECG 2000 P54 FC	5100	3-4,2		25.24	
DAM ECG 2500 P54 FC	5950	3-4,2		31.38	
DAM ECG 3000 P54 FC	6800	3-4,2		37.16	

60Hz

Без Нагрева		
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки
	(m³/h)	(m)
DAM ECM 1000 A FC	1840	2,5-3,8
DAM ECM 1500 A FC	2760	2,5-3,8
DAM ECM 2000 A FC	3680	2,5-3,8
DAM ECM 2500 A FC	4600	2,5-3,8
DAM ECM 3000 A FC	5520	2,5-3,8
DAM ECG 1000 A FC	2700	3-4,2
DAM ECG 1500 A FC	3600	3-4,2
DAM ECG 2000 A FC	5400	3-4,2
DAM ECG 2500 A FC	6300	3-4,2
DAM ECG 3000 A FC	7200	3-4,2

Электрический Нагрев			
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Мощность Электронагрева 400Вx3	Рекомендуемая Высота Установки
	(m³/h)	(kW)	(m)
DAM ECM 1000 E FC	1840	3/6/9	2,5-3,8
DAM ECM 1500 E FC	2760	4/8/12	2,5-3,8
DAM ECM 2000 E FC	3680	6/12/18	2,5-3,8
DAM ECM 2500 E FC	4600	6/12/18	2,5-3,8
DAM ECM 3000 E FC	5520	8/16/24	2,5-3,8
DAM ECG 1000 E FC	2700	5/10/15	3-4,2
DAM ECG 1500 E FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
DAM ECG 2000 E FC	5400	10/20/30	3-4,2
DAM ECG 2500 E FC	6300	10/20/30	3-4,2
DAM ECG 3000 E FC	7200	10/20/30	3-4,2



Водяной Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота		
		Установки (m)	(kW)	(kW)
DAM ECM 1000 P86 FC	1720	2,5-3,8	-	-
DAM ECM 1500 P86 FC	2580	2,5-3,8	-	-
DAM ECM 2000 P86 FC	3440	2,5-3,8	-	-
DAM ECM 2500 P86 FC	4300	2,5-3,8	-	-
DAM ECM 3000 P86 FC	5160	2,5-3,8	-	-
DAM ECG 1000 P86 FC	2550	3-4,2	-	-
DAM ECG 1500 P86 FC	3400	3-4,2	-	-
DAM ECG 2000 P86 FC	5100	3-4,2	-	-
DAM ECG 2500 P86 FC	5950	3-4,2	-	-
DAM ECG 3000 P86 FC	6800	3-4,2	-	-
DAM ECM 1000 P64 FC	1720	2,5-3,8	-	-
DAM ECM 1500 P64 FC	2580	2,5-3,8	-	-
DAM ECM 2000 P64 FC	3440	2,5-3,8	-	-
DAM ECM 2500 P64 FC	4300	2,5-3,8	-	-
DAM ECM 3000 P64 FC	5160	2,5-3,8	-	-
DAM ECG 1000 P64 FC	2550	3-4,2	-	-
DAM ECG 1500 P64 FC	3400	3-4,2	-	-
DAM ECG 2000 P64 FC	5100	3-4,2	-	-
DAM ECG 2500 P64 FC	5950	3-4,2	-	-
DAM ECG 3000 P64 FC	6800	3-4,2	-	-
DAM ECM 1000 P54 FC	1720	2,5-3,8	8.74	-
DAM ECM 1500 P54 FC	2580	2,5-3,8	14.71	-
DAM ECM 2000 P54 FC	3440	2,5-3,8	19.13	-
DAM ECM 2500 P54 FC	4300	2,5-3,8	24.95	-
DAM ECM 3000 P54 FC	5160	2,5-3,8	30.54	-
DAM ECG 1000 P54 FC	2550	3-4,2	11.5	-
DAM ECG 1500 P54 FC	3400	3-4,2	17.86	-
DAM ECG 2000 P54 FC	5100	3-4,2	25.24	-
DAM ECG 2500 P54 FC	5950	3-4,2	31.38	-
DAM ECG 3000 P54 FC	6800	3-4,2	37.16	-

Размеры

