




Характеристики



- Экономичная воздушная завеса с тепловым насосом: Снижение на 70% затрат и выбросов CO2 (режим нагрева).
- Специально спроектирована для установки на любые типы вращающихся дверей. Два варианта расположения, размеры подбираются индивидуально.
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом. По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые лопасти круглого выпускного отверстия, аэродинамической формы.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. ЕС модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Только нагревательный теплообменник с установленными температурными датчиками.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Готово к подключению к наружному блоку Инверторного теплового насоса PANASONIC (R32) с расширительным клапаном. Требуется подключаемый к воздушной завесе Интерфейс Адаптер PANASONIC DX и программируемый пульт
- DX VRF:
Готово к подключению к наружному блоку Инверторного теплового насоса PANASONIC (R410A). Требуется подключаемый к воздушной завесе с расширительным клапаном Интерфейс Адаптер PANASONIC VRF и программируемый пульт

Спецификации

50Hz

Тепловой Насос - DX 1:1			
Модель	Номинальный Воздушный		Рекомендуемая Высота Установки
	Поток (m³/h)		
ROTO ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH3E8	3-4,2
ROTO ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH3E8	3-4,2
ROTO ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZ3E8	3-4,2
ROTO ECG 2000 DX22-PA	4380	U-200PZH3E8	3-4,2
ROTO ECG 2500 DX28-PA	5110	U-250PZH3E8	3-4,2

Тепловой Насос - VRF		
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки (m)
	(m³/h)	
ROTO ECG 1000 VRF10-PA	2190	3-4,2
ROTO ECG 1500 VRF13-PA	2920	3-4,2
ROTO ECG 1500 VRF15-PA	2920	3-4,2
ROTO ECG 2000 VRF20-PA	4380	3-4,2
ROTO ECG 2000 VRF24-PA	4380	3-4,2
ROTO ECG 2500 VRF25-PA	5110	3-4,2
ROTO ECG 2500 VRF29-PA	5110	3-4,2

60Hz

Тепловой Насос - DX 1:1		
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки (m)
	(m³/h)	



ROTO ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH3E8	3-4,2
ROTO ECG 1500 DX14S-	2920	U-125PZH3E8	3-4,2
ROTO ECG 1500 DX14E-	2920	U-140PZ3E8	3-4,2
ROTO ECG 2000 DX22-PA	4380	U-200PZH3E8	3-4,2
ROTO ECG 2500 DX28-PA	5110	U-250PZH3E8	3-4,2

Тепловой Насос - VRF			
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	
ROTO ECG 1000 VRF10-	2190	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-	2920	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-	2920	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-	4380	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-	4380	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-	5110	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-	5110	3-4,2	

Размеры

